



Garnitura merilnih žic za merjenje navojev, Ø žice: 0,170mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	422490 0,170
GTIN	2050001940919
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Merilne žice za merjenje navojev so kaljene in fino lepene, držalo je nesvetleče kromirano. Razcepni obroč v izvrtini zagotavlja varno in vrtljivo pritrditev na merilno vreteno.

Uporaba:

Za določanje srednjega Ø zunanjšega navoja po metodi treh žic v povezavi z mikrometrom ali posebnim merilcem dolžin.

Obseg dobave:

Garnitura je sestavljena iz enega držala z eno merilno žico in enega držala z dvema merilnima žicama v škatli iz umetne mase.

Napotek:

Pri naročilu obvezno navedite Ø merilnega vretena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Tehnični opis

Kontrolna mera M po DIN 13 list 1	1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
za korak navoja P	0,25 / 0,30
za navoj	M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
Ø žice	0,17 mm

Točnost	±1 µm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L16
Vrsta izdelka	merilnih žic za merjenje navojev
za Ø vretena	6,35 mm
za Ø vretena	6,5 mm
za Ø vretena	6,8 mm
za Ø vretena	7,5 mm
za Ø vretena	8 mm

Storitve

Kalibriranje merilnih žic za merjenje navojev Tip GMD	028900 GMD
DAkKS-kalibriranje merilnih žic za merjenje navojev Tip GMD	028910 GMD