

3M Roloc™**Plošča za zaključno obdelavo SC-DR, Ø 25,4 mm, Primerjava zrnatosti: 100**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554044 100
GTIN	30048011153934
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Hitrovpjenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja. Univerzalna in zmogljiva **najlonska brusna koprena**.

Uporaba:

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	100
Izvedba	A crs
Stopnja preciznosti	groba
Ø plošče	25,4 mm
Brusno sredstvo	Najlonska koprena
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 25,4 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Gumijasti brusni krožniki, Ø stebila 8 mmpolfina Zunanji Ø 25 mm

554092 25

