

Garant

**Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Ø držala DS/širina zarezane w:
12/1,5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Srednji premik L_3	9,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{\min}	16 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Širina zarezane w	1,5 mm
t_{\max} za notranjo obdelavo	4,5 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Prevesna dolžina L_1 odmaknjenih držal	30 mm
Ø držala D_s	12 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 12

279815 12

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15