

**LED reflektor, 230 V, Poraba moči: 84W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081265 84
GTIN	5708997354445
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.**
- **Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Delovne svetilke NOVA z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Barva svetlobe	6000 K
Napajanje	Omrežno napajana
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Svetlobni tok	1200 - 12000 lm

Poraba moči	84 W
Masa	4100 g
Nazivna napetost	100 - 240 V
Celotna širina	102 mm
Celotna dolžina	302 mm
Celotna višina	298 mm
Dolžina priključnega kabla	5 m
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	NOVA 10K
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Reflektorji