



Rezalec za cevi iz umetne mase



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	819625
GTIN	4045197721471
Razred artikla	82A

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz aluminijeve tlačne litine s 4 vodilnimi kolesci in zarezo. **Hitro nastavljanje vretena** po principu raglje in vzmetnega povratnega vleka. Ergonomski ročaj z nadomestnim rezalnim kolescem.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF.

Z uporabo drugega rezalnega kolesca je uporaben tudi za rezanje bakrenih, aluminijastih in tankostenskih INOX cevi.

Rezervni del:

Za nadomestni zatič glejte art. 819630 in za nadomestno rezalno kolesce art. 819613; 819620.

Ø rezalnega kolesca: 30 mm

Širina rezalnega kolesca: 6,25 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 4,85 mm

za zunanji Ø cevi: 6 - 76 mm

Tehnični opis

Izvertina rezalnega kolesca	4,85 mm
Širina rezalnega kolesca	6,25 mm
Ø rezalnega kolesca	30 mm
za zunanji Ø cevi	6 - 76 mm
Število vodilnih valjčkov	4

Število rezalnih kolesc	1
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Nadomestno rezalno kolesce za baker / aluminij / Inox	819620
Zatiči za kolesca	819630
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54 mm	814920 54
Univerzalni strugalnik, dvokomponentni ročaj s 3 rezili (S10, S20, S35)	838410
Nadomestno rezalno kolesce za cevi iz umetne mase in kompozitne cevi	819613
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35