

**LED reflektor, 230 V, Poraba moči: 42W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081265 42
GTIN	5708997354421
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.**
- **Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

Delovne svetilke NOVA z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Masa	2660 g
Poraba moči	42 W
Barva svetlobe	6000 K
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Svetlobni tok	600 - 6000 lm
Napajanje	Omrežno napajana
Nazivna napetost	100 - 240 V
Celotna dolžina	267 mm
Celotna širina	87 mm
Celotna višina	262 mm
Dolžina priključnega kabla	5 m
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	NOVA 6K
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Reflektorji