

HOLEX**Pahljačasti brusni obroč (ZA), zrnatost 80 polfini, Ø objemke × širina
objemke: 45X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553822 45X30
GTIN	4045197723185
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Gumijasto telo z zarezi se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušeni sistemi nosilcev brusnih obročev.

Tesno ob čvrstem jedru nameščene **brusne lamele** iz brusnega platna s cirkonijevim korundom (ZA). Z enakomerno obrabo posamičnih lamel se stalno sprošča novo brusno platno, s čemer se za mnogokrat podaljša življenjska doba in zmogljivost odstranjevanja.

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

Za agresivno obdelavo površine kot alternativa za brusne valje ali pahljačaste bruse. Uporaba izključno v smeri vrtenja nosilnega telesa, smer vrtenja je označena v jedru brusnega obroča.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Ø tulca	45 mm
Maksimalno število vrtljajev	12700 min ⁻¹
Širina tulca	30 mm
Zunanji Ø	60 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Oblika tulca	cilindrična
Vrsta izdelka	Lamelni brusilni tulec

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, držalo Ø 6 mm Ø glave x dolžina glave 45X30 mm

553600 45X30