



Sredstva za tesnjenje navoja, 50 ml, Identifikacijska številka proizvajalca: 53-14



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Razred artikla	08G

Opis

Izvedba:

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. **Popoln površinski kontakt** zagotavlja **100-odstotno tesnost**. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanke tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

Uporaba:

Srednje trdno, hidravlično in pnevmatsko tesnilo, neposredno tesnjenje pri nizkem tlaku, **brez oznak**.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392.

Tehnični opis

Za colsko velikost navoja	3/4 col
Oznaka proizvajalca	53-14

Funkcionalna trdnost po	1 - 3 h
Minimalni odlomni moment	8 - 12 Nm
Za velikost navoja M do	M20
Temperatura skladiščenja	10 - 25 °C
Dinamična viskoznost	430 - 630 mPas
Za vrsto navoja	Vse
Maksimalna velikost reže	0,15 mm
Količina polnjenja	50 ml
Oblika	tekoče
Trdnost po	10 - 20 min
Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Vnetišče	100 °C
Primerno za material	kovinski
Barva	rjava
Temperaturno območje uporabe	-55 - 150 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Demontaža	s specialnim orodjem
Razred trdnosti	Srednje trdno
Gostota	1,1 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo

Pribor

Sprej za čiščenje in razmastitev Proizvajalčeva številka izdelka 7061

083391 7061

Sprej za čiščenje in razmastitev Proizvajalčeva številka izdelka 7063

083392 7063