



## Sredstva za tesnjenje navoja, 50 ml, Identifikacijska številka proizvajalca: 58-11



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Razred artikla	08G

### Opis

#### Izvedba:

Tesnilna sredstva nadomeščajo konopljo, tesnilne trakove in paste, so odporna proti plinom, tekočinam, zraku, vodi, oljem, ogljikovodikom in mnogim kemičnim proizvodom. **Popoln površinski kontakt** zagotavlja **100-odstotno tesnost**. Dokler se tesnilna masa ne strdi so pri montaži možne korekcije položaja in vrtenje v povratni smeri z običajnim orodjem. Ostanke tesnilne mase ne zamašijo filtrov in tesnil.

#### Uporaba:

Srednje trdno, sredstvo za tesnjenje cevi in navoja, odobritev NSF-P1, **brez oznak**.

#### Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom tesnilnega sredstva očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392.

### Tehnični opis

Funkcionalna trdnost po	1 - 2 h
Minimalni odlomni moment	18 - 24 Nm
Za velikost navoja M do	M56

Oznaka proizvajalca	58-11
Za colsko velikost navoja	2 col
Za vrsto navoja	Vse
Trdnost po	15 - 30 min
Dinamična viskoznost	20000 - 80000 mPas
Temperaturno območje uporabe	-55 - 150 °C
Primerno za področje uporabe	Vsi navojni spoji
Količina polnjenja	50 ml
Primerno za material	kovinski
Barva	rumena
Oblika	tekoče
Maksimalna velikost reže	0,3 mm
Temperatura skladiščenja	10 - 25 °C
Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Vnetišče	100 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Razred trdnosti	Srednje trdno
Demontaža	s specialnim orodjem
Gostota	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo

## Pribor

Sprej za čiščenje in razmastitev Proizvajalčeva številka izdelka 7063

083392 7063

Sprej za čiščenje in razmastitev Proizvajalčeva številka izdelka 7061

083391 7061