

Garant GRIDLINE

Energetski blok z navijalnikom kabla in gibljive cevi, Višina: 700mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927329 700
GTIN	4062406108632
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo.

Opremljeno z električnimi moduli, 2 × art. 928470 vel. DE250V/1, navijalnik gibljive cevi ali kabla je fiksno privijačen na dno ohišja. Dolžina navijalnika kabla 10 m. Dolžina navijalnika gibljive cevi 10 m.

Priključek s spojnim vtičem NW 7,2 in hitro spojko. S hitro spojko. Maks. tlak 12 bar.

Umestitev:

Modul art. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1

Lakiranje:

Ogrodje in moduli svetlo sivi RAL 7035, prednja stranica antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Možnost nadaljnega individualnega opremljanja z moduli art. 928470. Upoštevajte maksimalno število modulov.

Tehnični opis

Širina	400 mm
Višina	700 mm

Masa	34,2 kg
Globina	650 mm
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vtičnic, tip F	2
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Vtičnica, tip	F
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Energetski modul

Pribor

Modul za energijo in medije Vrsta modula 0/1	928470 0/1
Modul za energijo in medije Vrsta modula DE250V/1	928470 DE250V/1