

Garant GRIDLINE

Energetski blok z navijalnikom kabla, Višina: 900mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927327 900
GTIN	4062406108571
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo.

Opremljeno z električnimi moduli, 2 × art. 928470 vel. DE250V/1, navijalnik gibljive cevi ali kabla je fiksno privijačen na dno ohišja. Dolžina navijalnika kabla 10 m. Dolžina navijalnika gibljive cevi 10 m. Z dodatnim slepim pokrovom za opsijsko opremljanje 3 dodatnih modulov.

Umestitev:

Modul art. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1 in 0/3

Lakiranje:

Ogrodje in moduli svetlo sivi RAL 7035, prednja stranica antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Možnost nadaljnjega individualnega opremljanja z moduli art. 928470. Upoštevajte maksimalno število modulov.

Tehnični opis

Globina	650 mm
Višina	900 mm
Masa	32,4 kg

Širina	400 mm
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vtičnic, tip F	2
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vtičnica, tip	F
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Energetski modul

Pribor

Modul za energijo in medije Vrsta modula DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul za energijo in medije Vrsta modula 0/1	928470 0/1