



Tool24 Smartline – sistem omar vključno s pregradnim materialom, Tip: S54



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 979000 S54 |
| GTIN | 4045197815347 |
| Razred artikla | 9SA |

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv sistem izdajanja blaga za skladiščenje, izdajanje in upravljanje rezalnega in montažnega orodja, meril, delovne varovalne opreme in številnih potrošnih artiklov. Glavni sistem (master) se lahko nadgradi z dodatnimi opcijskimi sistemi (slave). Z individualnimi programskimi paketi so sistemi natančno prilagojeni vašim potrebam. Ogrodje in predali iz 1 mm jeklene pločevine. Podstavek za viličarja iz 1,75 mm jeklene pločevine. Odlagalna plošča iz bambusa.

Uporaba:

Avtomatičen sistem izdajanja blaga za skladiščenje in upravljanje orodja in pribora.

Vsebina:

Pregradni material: 200×960540_149; 12×960560_149

Opremljenost:

Število predalov × sprednja višina predala: 48×50 mm; 6×100 mm

Obseg dobave:

Pomožni sistem: omara za izdajanje blaga vklj. s pregradnim materialom.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, **prašnata barva.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost predalov/polic: 15 kg

Skladiščna površina: 5 m²

Višina: 1390 mm
Širina: 717 mm
Globina: 750 mm
Uporabna širina predalov: 153 mm
Uporabna globina predalov: 612 mm

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|---|
| Skladiščna površina | 5 m ² |
| Razdelitve znotraj enega predala | 9×36 E |
| Višina | 1390 mm |
| Število predalov | 54 |
| Uporabna širina predalov | 153 mm |
| Masa | 404 kg |
| Širina | 717 mm |
| Globina | 750 mm |
| Uporabna globina predalov | 612 mm |
| Tip | Dopolnilna omara, kompletna |
| Nosilnost predalov/polic | 15 kg |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |