



Reducirna tulka SK/MK z izbiralno peto, oblika AD, BT 50, MK notranji: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303087 1
GTIN	4062406109257
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Znotraj in zunaj brušena.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij **z MK-držalom**.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806.

Natančnost krožnega teka: $\leq 8 \mu\text{m}$

Previsna dolžina A: 45 mm

Zunanji \varnothing D: 25 mm

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	25 mm
Previsna dolžina A	45 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard	DIN 6383
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 8 μm
Vrsta izdelka	Adapter z vpenjalom

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50