

**HOLEX****Konusni trni za vrtalne glave z SK, SK / konus vrtalne glave: 50/16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

**V celoti kaljeni in precizno brušeni.** Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Precizna izvedba s strmim konusom in priteznim navojem.

**Strmi konus po DIN 69871 A, del1** z vpenjalnim utorom in navojem za pritezne čepe.

**Uporaba:**

Za vpenjanje vrtalnih glav na rezkalne in vrtalne stroje z morsekonusom.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Tehnični opis**

Velikost strmega konusa	50
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 16
Barvna koda za primerno držalo	SK 50
Notranji pritezni navoj	M24
Ø konusa D	15,733 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo

