

Garant
Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 9,75 – 101,1 mm, Povezava: HW63

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Z **digitalno nastavljivo glavo** art. 237516, **digitalno prikazovalno enoto** art. 237601, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.

Za nože za izstruževanje z držalom Ø 16 mm in držala za obračalne ploščice. Dograditev z adapterjem ali držalom WSP do Ø 152,1 mm. **Natančnost pristavljanja 0,01 mm/prek nonija 0,002 mm v Ø.**

Prek digitalne prikazovalne enote 0,001 mm v Ø.

Noži za izstruževanje s primerno ISO-obračalno ploščico tip **CC..0602**.

Držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip **CC..09T3**.

Obseg dobave:

1 glava: 237516 HW63

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 nož za notranje struženje Ø 9,75–20,1 mm (30 mm);

Art. 237634 nož za notranje struženje Ø 19,75–30,1 mm (72 mm);

Art. 237640 nož za notranje struženje Ø 29,75–48,1 mm (85 mm);

Art. 237642 nož za notranje struženje Ø 47,75–88,1 mm (85 mm)

1 držalo za obračalne ploščice: Art. 237645 za Ø 87,75–101,1 mm (z adapterjem art. 237534 do Ø 114,1 mm)

po 1 obračalna ploščica: 260052 CU7010 (ali uporabite CC..0602)

260058 CU7010 (ali uporabite CC..09T3)

1 digitalna prikazovalna enota: Art. 237601

Rezervni del:

Za art. 237630–237642: Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Za art. 237645; 237531; 237532: Vijak za obračalno ploščico art. 219805.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695–237698.

Napotek:

Držala za obračalne ploščice z adapterjem (art. 237531; 237532; 237534) za povečanje na območje Ø do 152,1 mm: posamezne izdelke glejte pri garnituri s fino nastavljivo glavo art. 237512.

Tehnični opis

Povezava	HW63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

CC.T 060204 Zvrst CU7010	260052 CU7010
Nastavljiv nož za notranje struženje	237640
Držalo za obračalne ploščice	237645
Finonastavljiva glava Ø 9,75–152,1 mm Povezava HW63	237516 HW63
Nož za notranje struženje	237630
Nož za notranje struženje	237634
Nastavljiv nož za notranje struženje	237642
CC.T 09T304 Zvrst CU7010	260058 CU7010
Prikazovalna enota digitalni	237601
Garnitura brez držala Ø 9,75 – 101,1 mm	237539