


**HOLEX**
**Rezkarji VHM, neprevlečeni, Ø e8 DC: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2241 16
GTIN	4062406198992
Razred artikla	GGN

**Opis**
**Izvedba:**

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **fino brušenimi** utorji za odrezke, za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

**Kot art. 202241.**

**Uporaba:**

Za grobo in gladilno rezkanje.

**Tehnični opis**

Dolžina rezil $L_c$	32 mm
Celotna dolžina $L$	92 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,09 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,065 mm
Ø rezila $D_c$	16 mm
Kot spirale	45 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HA s h6

Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Število zob Z	3
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot posnetja roba	90 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5 × D pri robljenju
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	105 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Pribor

Rezkarji VHM Ø e8 DC 16 mm

202241 16