


**VHM rezkar, TiAlN, Ø h10 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3618 16
GTIN	4062406199364
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Zaradi 6 zob **izjemno miren tek**.  
Zelo čvrsta izvedba z ojačanim jedrom.

**Kot art. 203618.**

**Tehnični opis**

Število zob Z	6
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,089 mm
Smer pristavljanja	vodoravno
Ø držala $D_s$	16 mm
Celotna dolžina L	92 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	45 stopinj
Ø rezila $D_c$	16 mm
Dolžina rezil $L_c$	32 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10

Kot posnetja roba	90 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,1 × D pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	60 m/min	H
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

## Pribor

VHM rezkar Ø DC 16 mm	203618 16
-----------------------	-----------