

**VHM rezkar, TiAlN, Ø h10 DC: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3618 5
GTIN	4062406199319
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Zaradi 6 zob **izjemno miren tek**.
Zelo čvrsta izvedba z ojačanim jedrom.

Kot art. 203618.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	5 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Število zob Z	6
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,032 mm
Dolžina rezil L_c	13 mm
Kot spirale	45 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Smer pristavljanja	vodoravno
Ø držala D_s	6 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10

Kot posnetja roba	90 stopinj
Vsebina	5
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,1 × D pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	60 m/min	H
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

VHM rezkar Ø DC 5 mm	203618 5
----------------------	----------