

Garant**Energetska letev za individualno opremljanje, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928411 1000
GTIN	4062406115869
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Odprtine za kable na zgornji, spodnji in čelni strani za dovod napajalne napetosti in medsebojno povezavo več medijskih letev.

Iz jeklene pločevine v **modularni izvedbi**. Vsi energetski sestavni deli s **kablom** in **vtično povezavo**. Posamezni moduli oz. pokrovi se lahko poljubno spremenijo in pozicionirajo.

Tovarniška električna inštalacija z industrijskim vtičnim sistemom (velja samo za medijske letve):

1 × razdelilni blok art. 928492 s 5-polnim vhodno-izhodnim vodom in 5 vtičnicami, 3-polnimi, 1 × priključni vtič, 5-polni, art. 928490, vel. 5, za priloženi napajalni kabel.

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):

- **Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.**
- **Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.**
- **Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.**
- **Presek predhodno konfekcioniranih kablov:**
 - 3 × 1,5 mm² pri izmeničnem toku (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Zaščitni razred 1**
- **Stopnja zaščite IP 20.**

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Primerna za vijačno pritrditev na ploščo delovne mize.**
- **Ni primerna za namestitev med nosilne stebre.**
- **Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le osebe s strokovnim znanjem iz elektro stroke!**

Tehnični opis

Število praznih modulov (1 E / 2 E / 3 E)	1× / 2× / 1×
Vgradna višina	139 mm
Širina	1000 mm
Globina	100 mm
Razdelilna enota	8E
Primerno za tip	1000
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	ne
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta napajanja	AC
Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta izdelka	Energetski modul

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/928411-1000>