

Garant**Pnevmatski centrični primež, Tip: 160/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Nastavljiv hod + 5 mm na stran.**
- **Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.**
- **Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.**

Z osnovno ploščo, za večji podporni moment in maksimalno stabilnost.

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za **avtomatizirano uporabo** prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Program čeljusti art. 360183 – 360187.

Tehnični opis

Vpenjalna sila do maksimalno	22,5 kN
B	160 mm
Masa	22,2 kg
L	160 mm

Višina H	99,2 mm
Vpenjalni hod	8,5 mm
Maksimalni tlak stisnjenega zraka	9 bar
Širina čeljusti A	104 mm
ustreza barvni kodi	PCV 160
Križna mera	200 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Par prijemalnih čeljustnih nastavkov Tip 1	360183 1
Par prijemalnih čeljustnih nastavkov Tip 1	360184 1
Mehki čeljustni nastavek 1/2 Tip 148S	360186 148S
Par mehkih čeljustnih nastavkov Tip 148	360187 148
Par mehkih čeljustnih nastavkov Tip 168	360187 168
Mehki čeljustni nastavek 1/2 Tip 148A	360186 148A
Adapter za čeljust za tip 160	360182 160
Par osnovnih čeljusti Tip 148	360185 148