

Garant

Diabolo VHM-HPC svedri, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm oz. cole): 9/32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122361 9/32
GTIN	4062406116606
Razred artikla	11E

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Zaradi **konveksnih glavnih rezalnih robov** in **določene zaokrožitve rezalnih robov** dosega sveder zelo visoko trdnost in maksimalno obremenljivost.

Specialna večslojna nanoprevleka za vrtanje v kaljena jekla.

Napotek:

Dolžina utorov $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122362/122372**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122361/122371 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega Ø: h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega Ø: h7

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 30,29 mm

Celotna dolžina L: 79 mm

Ø držala D_s : 8 mm

Podajanje f v jeklo < 60 HRC: 0,09 mm/v

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Velikost colskega nazivnega Ø ustreza	7,14 mm
Toleranca nazivnega Ø	h7
Podajanje f v jeklo < 60 HRC	0,09 mm/v

Dolžina utorov L_c	41 mm
Celotna dolžina L	79 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	30,29 mm
Ø držala D_s	8 mm
Serija	Diabolo
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
	4xD
Tip	H
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	28 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	16 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	14 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	10 m/min	H

TOOLOX 33	pogojno primerno	30 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	28 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	pogojno primerno	28 m/min	H
GG(G)	primerno	70 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		
Storitve			

Brušenje držala Tip HE

129100 HE