

**Garant****Konzola z vpenjalom, za tip: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360154 80
GTIN	4045197722843
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Z izvrtinami za vpenjalne čepe art. 360025 18M16. Alternativna pritrditev s vpenjalnikom ali z vijakom M12 v T-utoru. Pritrdilne izvrtine za **sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp** (medosna mera 200 mm). Možnost ročnega upravljanja ali dovajanje zraka prek strojne mize.

Vklj. z vpenjalom s  $\varnothing$  90 mm oz. 120 mm za vpenjanje centričnega primeža art. 360130.

**Uporaba:**

- **5-stranska obdelava na večsni obdelovalnih centrih.**
- **Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.**

**Material:**

Jeklo

**Primerno za :**

Centrični primež art. 360130 v kombinaciji z adaptersko pločevino art. 360132.

**Napotek:**

Vel. 80/4–120/4 – večji podporni moment za maksimalno trdnost.

Dolžina: 320 mm

Širina: 120 mm

Višina: 125 mm

Medosna razdalja vpenjalnih čepov: 200 mm

$\varnothing$  vpenjala: 90 mm

Število izvrtin za vpenjalne čepe: 2

## Tehnični opis

Širina	120 mm
za tip	80
Ø vpenjala	90 mm
Dolžina	320 mm
Višina	125 mm
Medosna razdalja vpenjalnih čepov	200 mm
Število izvrtin za vpenjalne čep	2
Vrsta izdelka	Pribor za primeže

## Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
---	--------------