



Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320672 4
GTIN	4062406199951
Razred artikla	32L

Opis

Izvedba:

- Telo in konica sta kaljena.
- Konica prekaljena in fino brušena.
- Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.</
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upogonejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Ø ohišja D: 69 mm

Uporabna dolžina B: 103 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 32 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,006 mm

Dolžina konice C: 40 mm

Maksimalno število vrtljajev: 3800 min⁻¹

Tehnični opis

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,006 mm
Maksimalno število vrtljajev	3800 min ⁻¹
Ø ohišja D	69 mm
Morsekonus	MK4
za maso obdelovanca	800 kg
Dolžina konice C	40 mm
maksimalni Ø konic 60° A	32 mm
Uporabna dolžina B	103 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica