

**Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320673 6
GTIN	4062406200275
Razred artikla	32L

**Opis****Izvedba:**

- Telo in konica sta kaljena.
- Konica prekaljena in fino brušena.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.</
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- S podaljšano konico, kot konice 60°/30°.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Ø ohišja D: 105 mm

Uporabna dolžina B: 169 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 50 mm

maksimalni Ø konic 30° A: 30 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,01 mm

Dolžina konice C: 77,5 mm

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	2800 min <sup>-1</sup>
Dolžina konice C	77,5 mm
Morsekonus	MK6
Uporabna dolžina B	169 mm
Ø ohišja D	105 mm
za maso obdelovanca	2500 kg
maksimalni Ø konic 60° A	50 mm
maksimalni Ø konic 30° A	30 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,01 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica