

HOLEX**Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320672 6
GTIN	4062406200251
Razred artikla	32L

Opis**Izvedba:**

- Telo in konica sta kaljena.
- Konica prekaljena in fino brušena.
- Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.</
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upogonejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Ø ohišja D: 105 mm

Uporabna dolžina B: 150 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 50 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,01 mm

Dolžina konice C: 58,2 mm

Maksimalno število vrtljajev: 2800 min⁻¹

Tehnični opis

za maso obdelovanca	3500 kg
Dolžina konice C	58,2 mm
Uporabna dolžina B	150 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,01 mm
maksimalni \varnothing konic 60° A	50 mm
Morsekonus	MK6
\varnothing ohišja D	105 mm
Maksimalno število vrtljajev	2800 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Centrirna konica