



## Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320652 6
GTIN	4062406200312
Razred artikla	32L

### Opis

#### Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba z vitkim ohišjem.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

#### Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

#### Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših komponent na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 88 mm

Uporabna dolžina B: 126,5 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 40 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,006 mm

Dolžina konice C: 50,5 mm

Maksimalno število vrtljajev: 3000 min<sup>-1</sup>

### Tehnični opis

maksimalni Ø konic 60° A	40 mm
--------------------------	-------

Maksimalno število vrtljajev	3000 min <sup>-1</sup>
Dolžina konice C	50,5 mm
Morsekonus	MK6
Uporabna dolžina B	126,5 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka za maso obdelovanca	0,006 mm 2000 kg
Ø ohišja D	88 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica