

**HOLEX****Lamelni brusni disk speed+ ZA, ravni, Ø 125 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
- **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
- **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**

**speed+** – optimizirana razporeditev lamel za dela, podobna **agresivnemu brušenju** s fiberdiskom.

Ustreza 565299.

**Uporaba:**

Obdelava robov in brušenje površine.

**Tehnični opis**

Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Opis oblike	ploščato
Vsebina	100

Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Lamelni brusni diskspeed+ ZA, ravni Zrnatost 40	565299 40
---	-----------