



## Premi brusilnik, Tip: 722320



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077261 722320
GTIN	4014586879451
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- Izjemno priročni premi brusilnik.
- Miren tek zaradi večkrat uležajenega vretena.
- Zmogljiv motor z visoko močjo.
- Zaradi regulacije vrtljajev izjemno primeren za obdelavo plemenitega jekla, kot tudi za brušenje in poliranje.
- Primeren za brusne čepe in rezkarje karbidne trdine.
- Robustni premi brusilnik, zmanjšano število vrtljajev.
- Primeren tudi za obdelavo nerjavnega jekla.
- POWERtronik s stabilizacijo števila vrtljajev in zaščito pred preobremenitvijo.

#### Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno stročnico  $\varnothing$  6 mm, 2 vpenjalnima ključema SW13 in SW17.

#### Napotek:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do  $\varnothing$  12 mm.

### Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Elektronska izbira vrtljajev	da
Oznaka proizvajalca	GSZ8-90PEL
Dolžina kabla	4 m

Masa	1,8 kg
Poraba moči	710 W
Območje števila vrtljajev	2500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

## Pribor

Vpenjalne stročnice za preme brusilnike Ø vpenjalne stročnice 6 mm

077268 6