



Akumulatorska krožna žaga, Tip: M12CCS44



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorska krožna žaga FUEL™ z močnim vlekem z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.

- **Kompaktna, ergonomična oblika z ročajem z glavičem.**
- **Vgrajen nastavek za sesalnik za priključitev sistemov odsesavanja.**
- **Globinski rezi in rezi na zajero do 50°.**
- **Robusten zaščitni pokrov iz magnezija, nihajni pokrov in talna ploščica.**

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, ključem za notranji 6-kotnik, HM-žaginim listom s 18 zobmi, vzporednim nastavkom in transportnim kovčkom (kovčkom HD).

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in osnovne garniture najdete pod art. 073814 in art. 073839. Primerne liste za krožno žago najdete pod art. 078212 vel. 18.

Tehnični opis

Ø lista za žago	140 mm
Maksimalno število vrtljajev	3600 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²

Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalna globina reza 90°	44 mm
Ø izvrtine lista za žago	20 mm
Masa	2,7 kg
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Oznaka proizvajalca	M12CCS44-402C
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Izvedba	Ročna krožna žaga
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
HM-žagin list Tip 18	078212 18