

Garant**VHM-rezkar GARANT Master Titan, z več lomilci odrezkov TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203123 16
GTIN	4062406120184
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Specialno za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.

Ojačano jedro.

Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Uporaba:

Specialno za rezkanje **titana in titanovih zlitin**.

Napotek:

h_{maks} : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

$a_{e maks}$: = $0,06 \times D$ za TPC-obdelavo.

Tehnični opis

Držalo	DIN 1835 B s h5
Ø sprostitve D_1	15,8 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø držala D_s	16 mm
Dolžina rezil L_c	48 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Število zob Z	6
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v titan > 850 N/mm ²	0,085 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	55 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Celotna dolžina L	110 mm
Kot spirale	40 stopinj
\varnothing rezila D_c	16 mm
Zaokrožitev kota r_v	0,2 mm
Serija	Master Titan
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomeren
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,06 \times D$
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	120 m/min	S
mokro maks.	primerno		