

Garant
Svedri VHM HPC Diabolo, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 1/4mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122372 1/4
GTIN	4062406121556
Razred artikla	11E

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Zaradi **konveksnih glavnih rezalnih robov** in **določene zaokrožitve rezalnih robov** dosega sveder zelo visoko trdnost in maksimalno obremenljivost.

Specialna večslojna nanoprevleka za vrtanje v kaljena jekla.

Napotek:

Dolžina utorov $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega Ø: h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega Ø: h7

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 24,475 mm

Celotna dolžina L: 79 mm

Ø držala D_s : 8 mm

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm²: 0,2 mm/v

Podajanje f v jeklo < 60 HRC: 0,08 mm/v

Tehnični opis

Velikost colskega nazivnega Ø ustreza	6,35 mm
Toleranca nazivnega Ø	h7
Celotna dolžina L	79 mm
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,2 mm/v
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	24,475 mm

Podajanje f v jeklo < 60 HRC	0,08 mm/v
Ø držala D _s	8 mm
Dolžina utorov L _c	34 mm
Standard	DIN 6537 K
Serija	Diabolo
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD
Tip	H
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	28 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	16 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	14 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	10 m/min	H
TOOLOX 33	primerno	30 m/min	H

TOOLOX 44	primerno	28 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/ mm ²	primerno	28 m/min	H
GG(G)	primerno	70 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	primerno		