

HOLEX**VHM groborezni rezkar HPC, neprevlečeni, Ø e8 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205260 8
GTIN	4062406122461
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Za grobo obdelavo.

Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	45 stopinj
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,12 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	3
Ø rezila D_c	8 mm
Ø držala D_s	8 mm
Dolžina rezil L_c	19 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	25 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,1 mm
Ø sprostitve D_1	7,5 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Celotna dolžina L	63 mm

Zaokrožitev kota r_v	0,2 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	WR
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5xD pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5xD pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	280 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
PA 66	pogojno primerno	120 m/min	N
PEEK	pogojno primerno	100 m/min	N
Cu	primerno	80 m/min	N
CuZn	primerno	100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------

