

**Garant****HPC svedri VHM, tip FS, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 6,2 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122675 6,2
GTIN	4045197397973
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:****Posebno čvrsti** zaradi večje debeline jedra, **specialni profil**. Specialno koničenje.**Visoka točnost krožnega teka** in **dolga življenjska doba**.**Natančna kakovost izvrtin.****Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus  $1,5 \times$  nazivni  $\emptyset$ .**Napotek:**Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$ 

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega  $\emptyset$ : h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega  $\emptyset$ : h7Priporočena maksimalna globina vrtanja  $L_2$ : 43,7 mm

Celotna dolžina L: 91 mm

 $\emptyset$  držala  $D_s$ : 8 mmPodajanje f v titan  $< 850 \text{ N/mm}^2$ : 0,08 mm/v**Tehnični opis**

Nazivni $\emptyset D_c$	6,2 mm
Dolžina utorov $L_c$	53 mm
Toleranca držala	h6
Podajanje f v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/v
Število rezil Z	2

Toleranca nazivnega $\emptyset$	h7
$\emptyset$ držala $D_s$	8 mm
Celotna dolžina L	91 mm
Standard	DIN 6537
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	43,7 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
	6xD
Tip	FS
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	260 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	240 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	160 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	35 m/min	M

Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	primerno		