


3M**Plošča za grobo čiščenje (SiC), CG-DC, Ø plošče: 150mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	555938 150
GTIN	53134375440955
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.

Velika zmogljivost odstranjevanja za univerzalno čiščenje.

Uporaba:

Radialna uporaba na gibkih gredeh in premih brusilnikih. Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Ø izvrtine	13 mm
Ø plošče	150 mm
Debelina	15 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC

Stopnja trdote	trda
Stopnja preciznosti	zelo groba
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	CG-DC
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1-2	556380 1-2
--	------------

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1

556380 1