

Garant**HPC svedri VHM, tip FS, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 10,5 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122675 10,5
GTIN	4045197398307
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:****Posebno čvrsti** zaradi večje debeline jedra, **specialni profil**. Specialno koničenje.**Visoka točnost krožnega teka** in **dolga življenjska doba**.**Natančna kakovost izvrtin.****Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**globina vpenjalnega utoru (glejte tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni \emptyset .**Napotek:**Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega \emptyset : h7

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega \emptyset : h7Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 55,3 mm

Celotna dolžina L: 118 mm

 \emptyset držala D_s : 12 mmPodajanje f v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/v**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Dolžina utorov L_c	71 mm
Nazivni $\emptyset D_c$	10,5 mm
Toleranca držala	h6
Podajanje f v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/v

Toleranca nazivnega \emptyset	h7
\emptyset držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	118 mm
Standard	DIN 6537
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	55,3 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
	6xD
Tip	FS
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	260 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	240 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	160 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	primerno		