

Garant

HPC svedri v celoti iz karbidne trdine, tip FS, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 13,8 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122675 13,8
GTIN	4045197398413
Razred artikla	11E

Opis

Izvedba:

Posebno čvrsti zaradi večje debeline jedra, **specialni profil**. Specialno koničenje.

Visoka točnost krožnega teka in **dolga življenjska doba**.

Natančna kakovost izvrtin.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:

globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni \emptyset .

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega \emptyset : h7

Število rezil Z: 2

Polstandardno: da

Toleranca nazivnega \emptyset : h7

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 56,3 mm

Celotna dolžina L: 124 mm

\emptyset držala D_s : 14 mm

Podajanje f v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/v

Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Podajanje f v titan $< 850 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/v
Dolžina utorov L_c	77 mm
Nazivni $\emptyset D_c$	13,8 mm

Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega \emptyset	h7
\emptyset držala D_s	14 mm
Celotna dolžina L	124 mm
Standard	DIN 6537
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	56,3 mm
Polstandardno	da
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	6×D
Tip	FS
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri