

**Garant****GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov MTC, z izvrtino, Kot  $\gamma$ : 15stopinj****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215152 15     |
| GTIN                  | 4045197798886 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščiteni ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

**Uporaba:**

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

**Napotek:**

Dosežejo se površine brez stopnic.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.T 1805.. |
| dosegljiva dolžina posnetja l       | 29,5 mm     |
| dosegljiva širina posnetja b        | 27,8 mm     |
| minimalni $\varnothing$ D           | 35 mm       |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Kot $\gamma$                            | 15 stopinj                 |
| $\varnothing$ vpenjalne izvrtine        | 27 mm                      |
| maksimalni $\varnothing D_1$            | 92 mm                      |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm)      |
| efektivno število rezil $Z_{ef}$        | 3                          |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$           | 50 mm                      |
| dosegljiva višina posnetja $h$          | 7,5 mm                     |
| Serija                                  | Softcut®                   |
| Podajanje na zob pri $h_{maks}$         | 0,4 mm                     |
| Število rezalnih obračalnih ploščic     | 6                          |
| Izvedba držala                          | z izvrtino                 |
| Delitev rezil                           | neenakomerna               |
| z notranjim hlajenjem                   | da                         |
| Strategija odrezovanja                  | MTC                        |
| Zamenjava orodja                        | PowerCard                  |
| Vrsta izdelka                           | Rezkar za posnemanje robov |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne                      | 219808      |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP     | 674252 15IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm | 211750 3,8  |