

Garant**GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov MTC, z izvrtino, Kot γ : 45stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215152 45
GTIN	4045197801005
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščiteni ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

Uporaba:

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

Napotek:

Dosežejo se površine brez stopnic.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

dosegljiva dolžina posnetja l	29,5 mm
dosegljiva širina posnetja b	20 mm
maksimalni $\varnothing D_1$	76 mm
minimalni $\varnothing D$	35 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.T 1805..
dosegljiva višina posnetja h	20 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	27 mm
Kot γ	45 stopinj
efektivno število rezil Z_{ef}	3
Serija	Softcut®
Podajanje na zob pri h_{maks}	0,14 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219808
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP