



## MultiMaster MM 500 Plus Top, Tip: 72295262



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077814 72295262
GTIN	4014586884691
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Zmogljivo orodje MultiTool za hiter napredek pri delu (pri demontaži in obnovi) z več kot 30-delnim priborom za žaganje v les in kovino, brušenje, odstranjevanje ploščic itd. **QuickStart** – z osnovno opremo.

#### Standard:

**MultiMaster** – zmogljiv in univerzalno uporaben vibracijski stroj.

- **Zelo miren tek.**
- **Sistem proti vibracijam s samonosilnim motorjem (ni povezan z ohišjem).**
- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Hitrovpenjalni sistem QuickIN (hitra zamenjava orodja brez uporabe ključa).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**

- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

#### Obseg dobave:

30-delna garnitura pribora, 1× odsesovalna priprava, 1× kovček za orodje iz umetne mase. 30-delna garnitura pribora vsebuje: 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× HM-žagin list (Ø 75), 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× brusna plošča z luknjami, po 1× brusni list z luknjami (K60, K80, K120, K180). 1 garnitura v orodnem kovčku „**QuickStart**“ z 1 brusno ploščo, po 3 brusnimi diski (zrnatost 60, 80, 120, 180), 1 trdnim strgalom, 1 univerzalnim žaganim listom E-Cut (44 mm), 1 žaganim listom E-Cut Longlife (65 mm), 1 segmentnim žaganim listom iz HSS.

Pakiranje: Transportni kovček

Oznaka proizvajalca: FMM 350 QSL QuickStart

Poraba moči: 350 W

Vpenjalo za orodje: StarlockPlus, Starlock

Število vibracij: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Amplituda (vibracijsko gibanje): 2 × 1,7 stopinj

Kotna mera brusne plošče: 80 mm

## Tehnični opis

Masa	1,4 kg
Poraba moči	350 W
Število vibracij	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Kotna mera brusne plošče	80 mm
Dolžina kabla	5 m
Oznaka proizvajalca	FMM 350 QSL QuickStart
Vpenjalo za orodje	StarlockPlus, Starlock
Amplituda (vibracijsko gibanje)	2 × 1,7 stopinj
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki