



Koničaste klešče za elektronike, Celotna dolžina: 115mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	727196 115
GTIN	4003773024842
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, črne/sive barve, električno prevodne.

Primerne za ESD. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti.

Uporaba:

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Napotek:

Druge izvedbe po naročilu.

Tehnični opis

Dolžina čeljusti	22,5 mm
celotna dolžina	115 mm
Širina glave	9,5 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Oblika čeljusti	koničaste
Standard	DIN ISO 9655

Izvedba čeljusti	znotraj fino brušeni
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Jeklo za kroglične ležaje
Površina	zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Polokrogle klešče