

Garant**Centrični primež, nevtralni, Širina čeljusti A: 80mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	360133 80
GTIN	4045197801296
Razred artikla	310

Opis

Izvedba:

Centrični primež za prilagodljivo uporabo.

- **Absolutno varno delovanje z zaprtim ohišjem.**
- **Visoka preciznost, natančnost ponovitve 0,02 mm.**
- **Variabilna nastavitve centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Delovne površine kaljene.**
- **Trdna izvedba iz orodnega jekla, površine so zaščitene s kratkotrajnim nitriranjem.**

Prednosti:

Večnamenska uporaba.

- **Prilagodljiva, lahka izvedba.**

Uporaba:

Popolno za 5-stransko obdelavo, odlično pri vpenjanju surovcev.

Primerno za:

Neposredno na strojni mizi, zamenljiva paleta ali trojna konzola art. 360156.

Obseg dobave:

Vključno z nasadnim ključem art. 642700, vel. E12.

Vključno z 2 vpenjalnima krakoma.

Dodatni pribor:

Izvedbe vpenjalnih čeljusti art. 360135–360151.

Tehnični opis

Vpenjalna sila do maksimalno	17 kN
Širina	80 mm
Hod	22 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Višina	50,2 mm
Dolžina	110 mm
Vrtilni moment	40 Nm
Masa	2,5 kg
ustreza barvni kodi	ZC 80
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 80	360143 80
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 80	360135 80
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 80	360138 80
Čeljust s prizmo, par za tip 80	360148 80
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 80	360136 80
Čeljustni nastavki, mehki, par za tip 80	360145 80
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 80	360142 80
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 80	360140 80
Čeljustni nastavki, mehki, par za tip 80	360146 80
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 80	360137 80
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 80	360141 80