



Naprava za nakrčevanje ISG-3410, Tip: WK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	354300 WK
GTIN	2050001920010
Razred artikla	35B

Opis

Izvedba:

Popolnoma avtomatičen postopek nakrčevanja. Vgrajeno vodno hlajenje. Funkcija pihanja za optimalno hlajenje. Grafični prikazovalnik. Maksimalna dolžina orodja za nakrčevanje 400 mm.

Uporaba:

- Hlajenje neodvisno od konture.
- Za nakrčevanje / raztezanje držal iz karbidne trdine in HSS.
- Območje nakrčevanja \varnothing 3 – 32 mm.

Obseg dobave:

4 zamenljive plošče \varnothing 3–32 mm. 1 par zaščitnih rokavic. 1 liter koncentriranega hladilnega sredstva.

Napotek:

Osnovna držala orodij za nakrčevanje po ponudbi.

Tehnični opis

Širina	800 mm
Priključek	400V / 16A / 50Hz

Globina	1720 mm
Višina	560 mm
Moč	11 kW
Visokotlačni	4 bar
Prostornina rezervoarja	50 l
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za nakrčevanje

Pribor

Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami,
parTempDex 710 Velikost rokavic 11

094630 11

Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami,
parTempDex 710 Velikost rokavic 9

094630 9