

Garant**Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek, Tip: HSK63****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320617 HSK63
GTIN	4062406127251
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.**
- **V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljive konice art. 320625.

Napotek:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
za maso obdelovanca	300 kg

ustreza barvni kodi	K12
Celotna dolžina L	127 mm
Uporabna dolžina L ₁	95 mm
Hod vzmeti	3 mm
Ø držala D ₁	12 mm
Odstopanje krožnega teka	0,01 mm
Ø ohišja D	44 mm
Trn za rezkarje	HSK 63
Vrsta izdelka	Centrirna konica