

**Garant****Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek, Tip: HSK50****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 320617 HSK50  |
| GTIN                  | 4062406127244 |
| Razred artikla        | 31Z           |

**Opis****Izvedba:**

- Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.
- V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

**Dodatni pribor:**

Zamenljive konice art. 320625.

**Napotek:**

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

**Tehnični opis**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Hod vzmeti          | 3 mm |
| ustreza barvni kodi | K12  |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Celotna dolžina L               | 120 mm                 |
| Ø ohišja D                      | 44 mm                  |
| Ø držala D <sub>1</sub>         | 12 mm                  |
| Odstopanje krožnega teka        | 0,01 mm                |
| Maksimalno število vrtljajev    | 3000 min <sup>-1</sup> |
| Uporabna dolžina L <sub>1</sub> | 95 mm                  |
| za maso obdelovanca             | 300 kg                 |
| Trn za rezkarje                 | HSK 50                 |
| Vrsta izdelka                   | Centrirna konica       |