

Garant**Vrtljiva stružna konica SlimLine 60°/30°, Morsekonus: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320643 2
GTIN	4062406127268
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Precizna izvedba z dodatno togostjo pri skladiščenju.**
- **Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Vzdrževanje zaradi trajnega mazanja ni potrebno.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**
- **MK-držalo kaljeno in brušeno.**
- **S podaljšano konico, kot konice 60°/30°.**
- **Z izbijalnim navojem in matico.**
- **Zelo primerno za izdelavo navojev in zobnikov.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Prednosti:

Izbijalno matico je mogoče odstraniti naprej, tako da med postopkom obdelave ni moteče konture.

Uporaba:

Obdelava majhnih in zelo majhnih delov, npr. obdelava navoja pri optimalni dostopnosti plane površine.

Obseg dobave:

Vključno z izbijalno matico.

Ø ohišja D: 26 mm

Celotna dolžina L: 123 mm

Uporabna dolžina B: 59 mm

maksimalni \varnothing konic 60° A: 6 mm
maksimalni \varnothing konic 30° A: 12 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	123 mm
za maso obdelovanca	850 kg
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Uporabna dolžina B	59 mm
maksimalni \varnothing konic 60° A	6 mm
Morsekonus	MK2
Dolžina konice C	21 mm
\varnothing ohišja D	26 mm
maksimalni \varnothing konic 30° A	12 mm
Izvedba	s pritisno matico
Vrsta izdelka	Centrirna konica