

**Lok ročne žage za kovine z bimetalnim listom, 24 zob, Dolžina lista: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	580750 300
GTIN	4062406128579
Razred artikla	52S

Opis**Izvedba:**

Robusten žagin lok s komponentami iz aluminijeve tlačne litine. **Veliko vpenjalno silo lista** do 1500 N je mogoče zelo preprosto nastaviti prek vpenjalne matice, vgrajene v ročaju. **Alternativna pritrnitev lista pod kotom 40° za žaganje tik ob površini.** Dodatni žagini listi se lahko shranijo v ohišju. Celotna dolžina 405 mm.

Višina okvirja 110 mm.

Žaga lokarica s svojim značilnim žaganim lokom se odlikuje z žaganimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevlječnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Obseg dobave:

Vklj. z bimetalnim listom HOLEX art. 582970.

Tehnični opis

Zob na colo	24
Dolžina lista	300 mm
Vrsta izdelka	Lok ročne žage za kovino

Pribor

Enostranski list za ročno žagobimetalni

582970