

**Garant****Strojni navojni svedri za skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M25X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130000 M25X3
GTIN	4062406130558
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 28 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø navoja	25 mm
Vrsta navoja	MF
Korak navoja	3 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX

Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Kakovost	6H +0,20
Celotna dolžina L	140 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	75 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Ø osnovne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Velikost navoja	M25×3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri