



Dvostopenjski vrtalni stroj, Tip: 720554



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075150 720554
GTIN	4014586882512
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Kompakten 2-stopenjski vrtalni stroj za vrtanje, grezenje, vrezovanje navojev in vijačenje.**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za vrtanje in vijačenje.**
- **Integralno stikalo s preklopom za desni/levi tek za udobno upravljanje.**

Dodatni ročaj z ozobljenjem za varno držanje (sklenjena povezava).

Prednosti:

Brezstopenjska elektronska nastavitev števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo z varovanjem vpenjalne sile in 1 dodatnim ročajem.

Napotek:

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.

Tehnični opis

Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji	25 mm
Poraba moči	500 W
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	35 mm
Oznaka proizvajalca	BOP 10-2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	10 mm

Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji	8 mm
Masa	2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 - 13 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 700 min ⁻¹
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 2250 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj