



## Dvostopenjski vrtalni stroj, Tip: 720555



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075150 720555
GTIN	4014586882567
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- **Kompakten 2-stopenjski vrtalni stroj za vrtanje, grezenje, vrezovanje navojev in vijačenje.**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za vrtanje in vijačenje.**
- **Integralno stikalo s preklopom za desni/levi tek za udobno upravljanje.**

Dodatni ročaj z ozobljenjem za varno držanje (sklenjena povezava).

#### Prednosti:

Brezstopenjska elektronska nastavitev števila vrtljajev.

#### Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo z varovanjem vpenjalne sile in 1 dodatnim ročajem.

#### Napotek:

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.

### Tehnični opis

Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 - 13 mm
Masa	2 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	37 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji	10 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	13 mm

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	BOP 13-2
Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Poraba moči	550 W
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji	27 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 680 min <sup>-1</sup>
Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj