



NC-visokotlačni primež TITAN 2, Tip: 160M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361302 160M
GTIN	4250364402903
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Vodilna letev je induktivno kaljena, stranska, zgornja in spodnja stran brušena.

Značilnosti:

Primež za modularni sistem vpenjanja.

Povečan vpenjalni hod za zanesljivo vpenjanje surovcev v kombinaciji s funkcijo vleka navzdol.

Čeljusti s cilindričnimi vijaki M12.

Izgubljeni vpenjalni rob 8 mm pri čeljustih z vlekom navzdol, 3 mm pri prijemalnih čeljustih.

Možnost vpetja v bližini nevtralnih robov.

Združljiv s čeljustmi predhodnih modelov.

Izstopna odprtina za odvajanje hladilnega sredstva in odrezkov. Precizni utori za usmerjanje.

Navoj za namestitev prislona za obdelovanec in podaljška.

Maksimalna vpenjalna sila 40 kN.

Lastnosti:

Možnost navpične uporabe.

Prednosti:

Precizen, zmogljiv večfunkcijski visokotlačni primež.

- **Zanesljivo vpenjanje cevnih delov z visokotlačnim vretenom s posebej dolgim hodom.**
- **Natančno obdelani sestavni deli, z vseh strani obdelano osnovno telo.**

Funkcija:

Vpenjanje z nastavljivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm).

S specialnim visokotlačnim vretenom in mehanskim ojačevalnikom sile vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje z običajnimi čeljustmi, prijemalnimi nastavki in čeljustmi z vlekom navzdol. Za vpenjanje **surovcev, žaganih in plamensko rezanih površin**, z vtiskovanjem

kaljenih in zamenljivih prijemalnih konic v obdelovanec . Primerno za vse materiale do trdote pribl. 1000 N/mm² (izjema: kaljeni materiali). Primerno za vodoravno in navpično uporabo.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 ključi za notranji 6-kotnik, 12-kotnim nasadnim ključem ZK 14, in 4 vpenjalniki.

Dodatni pribor:

- Čeljusti art. 361331 – 361970.
- Momentni ključ art. 656050 vel. 60.
- Adapterska plošča za hitro menjavo čeljusti Xtric št. 361293 in 361294 vel. 125.
- Adapterske plošče št. 361297 in 361298 vel. 125

Napotek:

Možnost podaljšanja vpenjalne širine z osnovnim telesom art. 360420, vel. 160.

Tehnični opis

Tip	160M
Celotna dolžina L	587 mm
f	21 mm
Višina osnovnega telesa c	115 mm
Prečni utor	20 mm
m	234 mm
g	30 mm
Masa	68 kg
Širina osnovnega telesa B	164 mm
Vzdolžni utor	20 mm
r	164 mm
Dolžina osnovnega telesa a	530 mm
Barvna koda za primerni pribor	Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

5-stranske čeljusti za tip FIX	361361 FIX
Garnitura čeljusti z vlekem navzdol v kovčku za tip 1	361346 1

Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavkepomična za tip 160	361347 160
5-stranske čeljusti za tip MOBIL	361361 MOBIL
Garnitura čeljusti z vlekrom navzdol v kovčku za tip 2	361346 2
Prijemalni nastavek iz karbidne trdine, višina 7,1 – 8,6 mm Tip	361242
Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavkenepomična za tip 160	361348 160
Garnitura za 5-stransko čeljust v kovčku	361365
Prislon za obdelovanec	360555
Prijemalni nastavek z 2 konicama, višina 5,2 – 6,7 mm Tip	361240